

위치 센서 • 공압

EH 22800.



제품 설명

지그 픽스처에 사용되며 가공된 공작물의 위치 조절에 사용. 0.015 - 0.075 mm 의 정밀도는 공작물의 표면 상태에 따라 변함. 압축공기로 접촉여부를 모니터 유닛에 나타나게 함 (부품 번호 22800.0612 참조).

재질

클램핑 패드

- 공구강, 경화처리, 연마처리

씰

- PVC

나사

- 스틸, 아연 도금처리4.8 (ISO 1207)

플러그-인 니플

- 동

더 많은 정보

참조

상세자료는 별도 요청.

그림




그림 1




그림 2

주문 정보

d ₁	h ₁ h ₉	d ₂ n ₆	치수			l	[g]	부품번호.
			h ₂	h ₃	[mm]			
바닥 / 옆면 연결 - 그림 1								
16	13	8	27,0	-	28,0	32	22800.0010	
25	20	12	39,0	-	36,5	93	22800.0020	
바닥 연결 - 그림 2								
16	5	8	28,5	15	-	11	22800.0100	

적용 예

