




直径公差  $+0.006 \sim +0.001$

h4  $D_s=3 : 0 \sim -0.003$   
 $3 < D_s \leq 4 : 0 \sim -0.004$  (mm)



## EMSBH○○○○-○○-ATH

商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size(mm)					希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)	商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size(mm)					希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)		
		直径 Dc Tool dia.	溝長 l Flute length	首下長 l2 Under neck length	首径 D1 Neck dia.	全長 L Overall length				シャンク径 Ds Shank dia.	直径 Dc Tool dia.	溝長 l Flute length	首下長 l2 Under neck length	首径 D1 Neck dia.		全長 L Overall length	シャンク径 Ds Shank dia.
NEW EMSBH0010-1-ATH	★			1.0			5,230	NEW EMSBH0041-4-ATH	□			4.0			—		
NEW EMSBH0010-2-ATH	★	0.1	0.50	2.0	0.09	45	3.0	9,990	NEW EMSBH0041-8-ATH	□	0.41	2.0	8.0	0.39	50	3.0	—
NEW EMSBH0010-3-ATH	★			3.0				22,900	NEW EMSBH0041-12-ATH	□			12.0				—
NEW EMSBH0011-1-ATH	□			1.0				—	NEW EMSBH0042-4-ATH	□			4.0				—
NEW EMSBH0011-2-ATH	□	0.11	0.55	2.0	0.1	45	3.0	—	NEW EMSBH0042-8-ATH	□	0.42	2.0	8.0	0.4	50	3.0	—
NEW EMSBH0011-3-ATH	□			3.0				—	NEW EMSBH0042-12-ATH	□			12.0				—
NEW EMSBH0012-1-ATH	□			1.0				—	NEW EMSBH0050-5-ATH	★			5.0				4,480
NEW EMSBH0012-2-ATH	□	0.12	0.60	2.0	0.11	45	3.0	—	NEW EMSBH0050-10-ATH	★	0.5	2.5	10.0	0.48	50	3.0	7,690
NEW EMSBH0012-3-ATH	□			3.0				—	NEW EMSBH0050-15-ATH	★			15.0				17,600
NEW EMSBH0015-1.5-ATH	□			1.5				—	NEW EMSBH0051-5-ATH	□			5.0				—
NEW EMSBH0015-3-ATH	□	0.15	0.75	3.0	0.14	45	3.0	—	NEW EMSBH0051-10-ATH	□	0.51	2.5	10.0	0.48	50	3.0	—
NEW EMSBH0015-4.5-ATH	□			4.5				—	NEW EMSBH0051-15-ATH	□			15.0				—
NEW EMSBH0020-2-ATH	★			2.0				5,230	NEW EMSBH0052-5-ATH	□			5.0				—
NEW EMSBH0020-4-ATH	★	0.2	1.00	4.0	0.19	45	3.0	8,450	NEW EMSBH0052-10-ATH	□	0.52	2.5	10.0	0.49	50	3.0	—
NEW EMSBH0020-6-ATH	★			6.0				19,300	NEW EMSBH0052-15-ATH	□			15.0				—
NEW EMSBH0021-2-ATH	□			2.0				—	NEW EMSBH0060-6-ATH	★			6.0				4,480
NEW EMSBH0021-4-ATH	□	0.21	1.05	4.0	0.19	45	3.0	—	NEW EMSBH0060-12-ATH	★	0.6	3.0	12.0	0.57	55	3.0	7,690
NEW EMSBH0021-6-ATH	□			6.0				—	NEW EMSBH0060-18-ATH	★			18.0				17,600
NEW EMSBH0022-2-ATH	□			2.0				—	NEW EMSBH0061-6-ATH	□			6.0				—
NEW EMSBH0022-4-ATH	□	0.22	1.10	4.0	0.2	45	3.0	—	NEW EMSBH0061-12-ATH	□	0.61	3.0	12.0	0.58	55	3.0	—
NEW EMSBH0022-6-ATH	□			6.0				—	NEW EMSBH0061-18-ATH	□			18.0				—
NEW EMSBH0030-3-ATH	★			3.0				5,230	NEW EMSBH0062-6-ATH	□			6.0				—
NEW EMSBH0030-6-ATH	★	0.3	1.5	6.0	0.28	45	3.0	8,450	NEW EMSBH0062-12-ATH	□	0.62	3.0	12.0	0.59	55	3.0	—
NEW EMSBH0030-9-ATH	★			9.0				19,300	NEW EMSBH0062-18-ATH	□			18.0				—
NEW EMSBH0031-3-ATH	□			3.0				—	NEW EMSBH0070-7-ATH	★			7.0				4,480
NEW EMSBH0031-6-ATH	□	0.31	1.5	6.0	0.29	45	3.0	—	NEW EMSBH0070-14-ATH	★	0.7	3.5	14.0	0.67	60	4.0	7,690
NEW EMSBH0031-9-ATH	□			9.0				—	NEW EMSBH0070-21-ATH	★			21.0				17,600
NEW EMSBH0032-3-ATH	□			3.0				—	NEW EMSBH0071-7-ATH	□			7.0				—
NEW EMSBH0032-6-ATH	□	0.32	1.5	6.0	0.3	45	3.0	—	NEW EMSBH0071-14-ATH	□	0.71	3.5	14.0	0.67	60	4.0	—
NEW EMSBH0032-9-ATH	□			9.0				—	NEW EMSBH0071-21-ATH	□			21.0				—
NEW EMSBH0040-4-ATH	★			4.0				4,480	NEW EMSBH0072-7-ATH	□			7.0				—
NEW EMSBH0040-8-ATH	★	0.4	2.0	8.0	0.38	50	3.0	8,450	NEW EMSBH0072-14-ATH	□	0.72	3.5	14.0	0.68	60	4.0	—
NEW EMSBH0040-12-ATH	★			12.0				19,300	NEW EMSBH0072-21-ATH	□			21.0				—

★印：新商品の標準在庫品です。 □印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合わせください。  
 ★：Stocked items of New Product. □：Stocked by specified distributor. Contact to sales office.

(注) 上記以外の工具寸法品に関しては、別途ご相談に応じます。弊社営業にお問い合わせ下さい。  
 (Note) For products with tool dimensions other than those listed above, separate consultation is needed. Please contact to sales office.