

T-너트 >반가공 상태< • DIN 508

EH 23010.




제품 설명

재질

- 열처리 스틸, 밝은색
- 스테레스 스틸 1.4301

그림



주문 정보

T-슬롯 사이즈 [mm]	a	e	치수		[g]	부품번호.	
			h	k		열처리 스틸	스테인레스 스틸
6	5,6	10	8	4	4	23010.0060	-
8	7,6	13	10	6	10	23010.0080	23010.0720
10	9,6	15	12	6	17	23010.0100	23010.0730
12	11,6	18	14	7	27	23010.0120	23010.0740
14	13,6	22	16	8	46	23010.0140	23010.0750
16	15,6	25	18	9	68	23010.0160 <sup>1)</sup>	23010.0760 <sup>1)</sup>
18	17,6	28	20	10	95	23010.0180	23010.0780
20	19,6	32	24	12	149	23010.0200 <sup>1)</sup>	-
22	21,6	35	28	14	210	23010.0220	-
24	23,6	40	32	16	300	23010.0240 <sup>1)</sup>	-
28	27,6	44	36	18	430	23010.0280	-
32	31,5	50	40	20	580	23010.0320 <sup>1)</sup>	-
36	35,5	54	44	22	800	23010.0360	-
42	41,5	65	52	26	1250	23010.0420	-
48	47,5	75	60	30	1900	23010.0480	-
54	53,4	85	70	34	2600	23010.0540	-

<sup>1)</sup> 이 치수들은 DIN 규격이 아님.