

T-볼트 • DIN 787  
EH 23030.



제품 설명

T-볼트를 DIN 6330 (EH 23070.) 너트와 DIN 6340 (EH 23060.) 와셔에 연결하면 완성된 클램핑 볼트가 된다.

재질

- 열처리 스틸, 검정색, 단조처리, T-슬롯 유도부 밀링처리

추가 제품

- 샤프트 / C-와셔, DIN 6340 열처리... → p. 308
- 클램프 너트, DIN 6330 (높이 1.5 d)... → p. 311

더 많은 정보


참조  
스페셜 부품 별도 요청.



참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

그림



주문 정보

T-슬롯 사이즈 [mm]	d	l	치수				[g]	부품번호.
			a	b	e	k		
재질 10.9								
6	M 6	25	5,6	15	10	4	8	23030.0061
		40	5,6	28	10	4	10	23030.0062
		63	5,6	40	10	4	14	23030.0063
8	M 8	32	7,6	22	13	6	19	23030.0081
		50	7,6	35	13	6	25	23030.0082
		80	7,6	50	13	6	34	23030.0083
10	M10	40	9,6	30	15	6	32	23030.0101
		63	9,6	45	15	6	44	23030.0102
		100	9,6	60	15	6	62	23030.0103
12	M12	50	11,6	35	18	7	57	23030.0121
		63	11,6	45	18	7	66	23030.0125 <sup>1)</sup>
		80	11,6	55	18	7	79	23030.0122
		125	11,6	75	18	7	111	23030.0123
		160	11,6	100	18	7	136	23030.0126
14	M12	200	11,6	120	18	7	164	23030.0124
		50	13,6	35	22	8	76	23030.0141
		63	13,6	45	22	8	85	23030.0145 <sup>1)</sup>
		80	13,6	55	22	8	97	23030.0142
		125	13,6	75	22	8	129	23030.0143
160	13,6	100	22	8	154	23030.0146		
200	13,6	120	22	8	182	23030.0144		

<sup>1)</sup> 이 치수들은 DIN 규격이 아님.