

칼라 너트 • DIN 6331 (높이 1.5 d)

EH 23080.



제품 설명

재질


- 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
- 스테인레스 스틸 1.4305

더 많은 정보

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

그림



주문 정보

d <sub>1</sub>	a	치수				m	s	[g]	부품번호	
		d <sub>2</sub>	e	[mm]	열처리 스틸				스테인레스 스틸	
M 6	3,0	14	11,5		9	10	5	23080.0006	-	
M 8	3,5	18	15,0		12	13	12	23080.0008	23080.0108 <sup>1)</sup>	
M10	4,0	22	18,5		15	16	22	23080.0010	-	
						17	22	-	23080.0110 <sup>1)</sup>	
M12	4,0	25	20,8		18	18	30	23080.0012	-	
						19	30	-	23080.0112 <sup>1)</sup>	
M14	4,5	28	24,2		21	21	47	23080.0014 <sup>2)</sup>	-	
M16	5,0	31	27,7		24	24	67	23080.0016	23080.0116 <sup>1)</sup>	
M18	5,5	34	31,2		27	27	97	23080.0018 <sup>2)</sup>	-	
M20	6,0	37	34,6		30	30	129	23080.0020	23080.0120 <sup>1)</sup>	
M22	6,0	40	39,3		33	34	179	23080.0022 <sup>2)</sup>	-	
M24	6,0	45	41,6		36	36	221	23080.0024	-	
M30	8,0	58	53,1		45	46	468	23080.0030	-	
M36	10,0	68	63,5		54	55	783	23080.0036	-	

<sup>1)</sup> DIN 부품은 이 재료를 포함하지 않음.

<sup>2)</sup> 이 치수들은 DIN 규격이 아님.

적용 예

