

3.特殊樹脂シリーズ 高度な材料・成形技術により、様々なソリューションをご提供

3

1 MSタイ (46ナイロン)


130℃までの高温環境下で使用可能



耐熱グレード

高温環境下

色 ベージュ※ 材質 46 ナイロン UL 難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃~+130℃ RoHS適合 HFハロゲンフリー



UL規格認定品
E64962

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。SHT18Rタイプは小型のヘッドを持つため、省スペース化が求められる環境での使用に最適です。

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用工具
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
SHT18												
111-00817	SHT18R-HR	1.0 ~ 22.0	100	1.8	4.0	2.6	3.5	1.2	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 3
T18												
114-00879	T18S-HR	1.0 ~ 16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00649	T18R-HR	1.0 ~ 22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00632	T18I-HR	1.5 ~ 35.0	148	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	10,000	1, 2, 3
T30												
114-03279	T30R-HR	1.0 ~ 36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5
T50												
111-00725	T50R-HR	1.5 ~ 50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5
114-05679	T50L-HR	2.5 ~ 105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T60												
111-00747	T60R-HR	1.5 ~ 80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T120												
114-12079	T120R-HR	3.0 ~ 100	380	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 7



適用工具 インシュロックタイ結束工具はP123をご参照ください。

- ① EVO7SP ② MK8 ③ MK8-LT ④ MK9 ⑤ MK9RE-F ⑥ MK11 ⑦ MK15