




제품 설명

재질

- 합금 표면 경화처리 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

그림



주문 정보

스핀들 헤드 번호	k	b ₂ h5	d ₇	치수				l ₅ ±0,1	스크류용 ISO 4762	[g]	부품번호
				d ₈	g	h	[mm]				
스핀들 헤드 번호 30-60용, A형 - 그림 1											
30	16,5	15,9	6,4	10,4	6,2	16,0	-	M 6 x 16	25	23100.0030	
40	19,5	15,9	6,4	10,4	6,2	16,0	-	M 6 x 16	31	23100.0040	
45	19,5	19,0	8,4	13,5	8,3	19,0	-	M 8 x 20	38	23100.0045	
50 - 55	26,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	-	M12 x 25	85	23100.0050	
60	45,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	-	M12 x 25	179	23100.0060	
스핀들 헤드 번호 60용, B형 - 그림 2											
60	45,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	-	M12 x 25	140	23100.0160	
스핀들 헤드 번호 30-50용, C형 - 그림 3											
30	13,5	15,9	6,4	10,4	6,2	24,5	5,5	M 6 x 25	30	23100.0230	
40	16,5	15,9	6,4	10,4	6,2	24,5	7,0	M 6 x 25	39	23100.0240	
45	17,5	19,0	8,4	13,5	10,0	26,0	7,5	M 8 x 25	47	23100.0245	
50	24,0	25,4	13,0	19,0	12,3	29,0	11,0	M12 x 30	89	23100.0250	

적용 예

