

위치 부상 • 포지셔닝 클램핑 핀 용, 압입용

EH 23111.



제품 설명


재질

- 폼체-강화 스틸, 흑색처리
- 스테인레스 스틸 1.4112, 경화 처리

조립

포지셔닝 클램핑 핀 용 압입식 위치 부상은 머신 테이블 혹은 베이스 플레이트에 가벼운 압력으로 삽입 설치.

그림



주문 정보

d ₁ F6	d ₂ +0,01	d ₃	치수				위치 홀				[g]	부품번호	
			d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	D ₂ h7	D ₅ +1	T ₁ ±0,02	T2 최소		표면-경화처리 리스틸	스테인레스 스틸
[mm]													
16	22,03	20	28,6	5,25	6,90	12,1	22	31	7,25	22	25	23111.0762	23111.0862
20	28,03	25	32,2	5,25	8,42	17,1	28	34	8,75	22	40	23111.0764	23111.0864
25	35,03	31	40,2	5,25	10,22	21,0	35	42	10,55	28	80	23111.0766	23111.0866
30	42,03	37	48,2	5,25	10,63	21,8	42	50	10,95	28	115	23111.0768	23111.0868

적용 예

