

느슨한 슬롯 테넨 • DIN 6323  
EH 23120.




제품 설명

DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스처와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다. 픽스처 혹은 클램핑 부품들의 대략적인 위치를 잡은 뒤 간단히 밀어서 정 위치를 잡을 수 있게 도와준다. 이 슬롯 테넨의 튀어나온 고정 돌출부나 납작한 슬롯 테넨은 기계에 손상을 입히지 않는다.

재질

- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

그림



주문 정보

T-슬롯 사이즈 픽스처 b <sub>1</sub> h <sub>6</sub> [mm]	T-슬롯 사이즈 기계 b <sub>2</sub> h <sub>6</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	치수 h <sub>3</sub> [mm]	h <sub>4</sub>	l	[g]	부품번호.
<b>A형, b<sub>1</sub> &gt; b<sub>2</sub> - 그림 1</b>								
12	10	12,0	3,6	-	-	20	20	23120.0010
20	12	14,0	5,5	-	-	32	52	23120.0012
	14	14,0	5,5	-	-	32	56	23120.0014
	16	14,0	5,5	-	-	32	60	23120.0016
	18	14,0	5,5	-	-	32	65	23120.0018
<b>B형, b<sub>1</sub> = b<sub>2</sub> - 그림 2</b>								
12	12	28,6	-	5,5	9	20	46	23120.0011
20	20	45,5	-	7,0	16	32	202	23120.0020
<b>C형, b<sub>1</sub> &lt; b<sub>2</sub> - 그림 3</b>								
20	22	50,5	-	7,0	18	40	302	23120.0022
	28	61,5	-	7,0	24	40	469	23120.0028
	36	76,5	-	7,0	30	50	951	23120.0036

적용 예

