

위치 클램프

EH 23230.



제품 설명

공작물의 "포지셔닝" 과 "클램핑" 을 동시에 하는 데 적당. 로케이팅 부품들은 정밀하며, 양쪽 면을 모두 이용해 조립 가능.
워크피스에 적합한 클램핑 및 위치 설정 부분은 원통형 지지대에 나사 결합된다.
클램핑 및 위치 설정 부분은 필요 목적에 따라서 사용자가 제작하여 장착 할 수 있다.

재질

- 손잡이
- DIN 6335 회주철, 오렌지색 플라스틱 코팅
 - 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검
은색

클램프

- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

그림




그림 1




그림 2

주문 정보

b ₁	b ₂ ±0,05	d ₁ H7 g5	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	치수								[g]	부품번호.	
							h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇			l ₈
[mm]																	
손바닥모양 손잡이 - 그림 1																	
40	27	18	M6	40	29,8	14,9	16,9	50	19	9	8	-	33	17	28	505	23230.0040
50	33	22	M8	50	34,8	17,4	19,4	60	24	10	10	-	42	21	34	862	23230.0050
나선형 편심 클램핑 레버 - 그림 2																	
40	27	18	M6	-	29,8	14,9	16,9	60	19	3	8	50	96	17	28	566	23230.0440
50	33	22	M8	-	34,8	17,4	19,4	75	24	4	10	63	145	21	34	1071	23230.0450