

다운 홀드 클램프 • 클램핑 레버 없음

EH 23210.




제품 설명

볼이 끝에 달린 스크류를 조여줌으로써 스톱퍼와 플레이트 방향으로 동시에 압력을 가하는 것이 가능하다. 클램프를 하면서 동시에 아래 쪽으로 잡아 당기는 효과가 있음. T-너트 EH 23010. / EH 23020 (DIN 508)을 사용함으로써 다른 슬롯 치수에서도 적용할 수 있다.

재질

- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

그림



주문 정보

T-슬롯 사 이즈 [mm]	d ₁	d ₂	b	치수 [mm]						수평의 클램 핑력 최대 [kN]	조임 토크 최대 [Nm]	부품번호.	
				h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	s				
일자형 클램핑 조오 - 그림 1													
10	M 8	8,4	32	24	20	8	52	28	3	7,0	3	276	23210.0501
14	M12	12,5	48	37	30	11	72	40	4	15,0	9	831	23210.0521
18	M16	16,5	68	47	35	13	86	41	7	21,5	20	1749	23210.0541
V-클램핑 조오 - 그림 2													
10	M 8	8,4	32	24	20	8	52	28	3	7,0	3	266	23210.0502
14	M12	12,5	48	37	30	11	72	40	4	15,0	9	833	23210.0522
18	M16	16,5	68	47	35	13	86	41	7	21,5	20	1730	23210.0542

적용 예

