

서브 파트 클램프
EH 23211.



제품 설명

- 서브 파트 클램프와 서브 파트 스톱은 워크피스를 정면에서 클램프 할 수 있게 한다. 이를 통해 머신 테이블의 사이즈만한 크기의 워크피스를 클램프 할 수 있다.
- 각진 조오의 전면을 통해서 클램핑시 다운 홀드 효과를 줄 수 있다.
 - 머신 테이블의 전체 사이즈만한 워크피스의 클램핑을 가능토록 한다.
 - 최대 클램핑력 20 kN 까지
 - 진동을 줄여주는 연성 철로 만들어진 솔리드 버전
 - 클램핑 인서트와 교체 가능한 조오를 통해 소재와 워크피스에 최적화 가능.
 - 고정 슬롯 테넨 EH 23110 으로 T-슬롯 안에 힘 폐쇄 (force closure) 가능.
 - 최소한의 클램핑 영역 - 큰 워크피스 포함.
 - 측면의 위치홀을 사용해서 필요시 세로로 스톱퍼를 추가 설치 가능.

재질

- 구상 흑연 주철 (GGG 60)

조립

정밀한 써포트 부분에 의해 워크피스의 위치를 잡고 클램프를 할 수 있다. 맞춤형 클램프를 위해서 할더 제품 내의 기계 및 지그 부품 중에서 위치 홀에 맞는 제품을 선정하고 설치할 수 있다. 측면의 위치 홀을 이용해서 세로로 스톱퍼를 추가로 설치 할 수 있다.

더 많은 정보

참조

교환 가능 조오 포함 배송 1138.400 (흙 있는 형/민자 형) - 본 조오는 필요시 1138.100 (부드러운 형)으로 교체 가능.

추가 제품

- 고정 슬롯 테넨.....> p. 316
- 고정 슬롯 테넨, 원형장치가 있는 형...> p. 317
- 클램핑 바이스, 교환용 조오, 소프트...> p. 594

적용 예

