

센터링 클램핑 맨드릴 • 측면 핸들링 타입

EH 23340.



제품 설명

내부 구멍을 가진 공작물의 센터링 및 클램핑용

재질

- 몸체
- 스틸, 흑색처리
- 클램핑 스크류
- 열처리 스틸


조립

센터링 클램핑 맨드릴은 필요한 지름으로 가공 될 수 있다.(예 : 선삭/밀링) 센터링 클램핑 맨드릴의 가공 전에 인지할 부분은, 클램핑 치수보다 대략 0.1mm 정도 확장된다는 것이다. 맨드릴 가공을 위한 너트가 제공된다.

작동

측면 핸들링 때문에 블라인드 홀 드릴링용으로 사용 가능하다.

그림



주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> 최소	d <sub>3</sub> -0,05	d <sub>4</sub>	치수				l <sub>1</sub> ~	WS		클램핑력 최대 [kN]	조임 토크 최대 [Nm]	위치 홀 H7 [mm]	[g]	부품번호.
				d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		WS <sub>1</sub>	WS <sub>2</sub>					
28,7	17,8	50	M4	39,4	41	22	17,5	7	6	2,5	20	66	50	380	23340.0125

적용 예

