



A形座付エルボ(奥樹脂ねじ付)



(PQWK-ATL) 3/4




(PQWKATRL) 3/4×1/2




A形 T[主] (奥樹脂ねじ付)

(PQWK-ATA) 3/4



A形台付エルボ(奥樹脂ねじ付)


(PQWKADRL) 3/4×1/2




●PQWK継手A形品施工上の注意事項

器具接続用PQWK継手(A形)のご使用に際し、赤水防止性能を発揮させるために次の注意事項を必ず守って施工をしてください。

(1) コア無し側(器具接続側↑Cマーク側)の鉄めねじ全面または器具側おねじ外周に防食シール剤を塗布してください。



(2) コア無し側の鉄めねじ部より2山以上深く、器具側おねじをねじ込んでください。



(3) コア無し側には鋼管は接続しないでください。(赤水防止)

(4) 持出しソケットの必要な場合はPQWK-BMSをご使用ください。