



K-210 卓上丸鋸盤

67,068円(62,100) **100V**

刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可

■ ディスクカッター (K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 付

回転数	3500~6000rpm
標準ディスクカッター	K-210-2
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
消費電力	200W
定格時間	15分
外形寸法	300(W)×170(H)×260(D)mm*
重量	5.8kg

■ 電源コード：2m
※ 補助テーブル最伸長時(W)500mm




補助テーブルを伸ばすと最大 500mm 幅のテーブルに



角度ガイド使用例

金属、プラスチック、木材、基板など
多くの素材の切断に



角度ガイド


243mm

300mm
(最大500mm)

平行ガイド

刃角および刃高調整ノブ

テーブル面と刃の高さ(最大)




※刃の高さ0~26mm(収納できます)

お願い

定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となります。
1~2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意ください。

ガイド設定で色々な切断加工ができます。



切断能力と適応ディスクカッター

板材の種類	板厚 mm	適応ディスクカッター			
		K-210-2	K-210-3	K-210-4	
プリント基板	紙フェノール	5	○	△	○
	ガラスエポキシ	3	-	◎	-
	セラミック	1	-	◎	-
金属	鉄板(非熱処理)	1	◎	◎	◎
	アルミ板(純アルミ系)	5	◎	-	◎
プラスチック	アクリル板	10	△	-	◎
木材	軟質	20	◎	-	◎

◎…最適、○…適、△…可、-…不適

交換部品

ディスクカッター



■ K-210用

品番	種類	歯数	外径 mmφ	刃厚 mm	価格
K-210-2	超硬	24山	85	1.2	4,546円(4,210)
K-210-3	ダイヤモンド(粒度:#150)	-	85	0.8	9,428円(8,730)
K-210-4	超硬	30山	85	1.6	6,706円(6,210)



K-210-2



K-210-3



K-210-4



▲警告 ●作業時は、手袋を使用しないでください。●作業時は、保護メガネを着用してください。

フライス盤

デスクドリル

ミニルーター

バンドソー

電動丸鋸

板金加工

タップ・
ダイス

ヤスリ

ラバー砥石

サンド
ブラスト

汎用工具

ピンセット
プローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気
クリーン
対策品

検視機器

ハンダ
関連

バッグ
収納

メンテナンス
安全用品

電気工事士
試験

静電気
対策特集