


# シュレッドミル(6Rシリーズ)





## ERW...12 (ストレートシャンク／テーパシャンク)


| 型番                                     | 在庫 | 刃数 | 寸法(mm)   |            |     |     |          |            | $\alpha^\circ$ | スクリー      | トルクスブレード<br>+<br>ハンドル    | 適合チップ                        |
|----------------------------------------|----|----|----------|------------|-----|-----|----------|------------|----------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|                                        |    |    | $\phi D$ | $\phi D_1$ | H   | L   | $\phi d$ | $\phi d_1$ |                |           |                          |                              |
| ERW D013A025-B-2-C25-12 <sup>(2)</sup> | ●  | 2  | 13       | 25         | 50  | 180 | 25       | —          | 2°             | SR 14-601 | BLD T15/S7<br>+<br>SW6-T | RCMT 1206...<br>RCCW 1206... |
| ERW D013A025-2-M12-12 <sup>(3)</sup>   | ●  | 2  | 13       | 25         | 35  | 57  | M12      | 21         | 2°             |           |                          |                              |
| ERW D013A025-2-MMT15-12 <sup>(4)</sup> | ▲  | 2  | 13       | 25         | 36  | 53  | 12       | 24         | 2°             |           |                          |                              |
| ERW D020A032-A-3-C25-12 <sup>(1)</sup> | ●  | 3  | 20       | 32         | 40  | 200 | 25       | 24         | 7°             |           |                          |                              |
| ERW D020A032-B-3-C32-12 <sup>(2)</sup> | ●  | 3  | 20       | 32         | 140 | 300 | 32       | —          | 7°             |           |                          |                              |
| ERW D020A032-3-M16-12 <sup>(3)</sup>   | ●  | 3  | 20       | 32         | 40  | 65  | M16      | 29         | 7°             |           |                          |                              |
| ERW D028A040-A-4-C32-12 <sup>(1)</sup> | ●  | 4  | 28       | 40         | 50  | 250 | 32       | 31         | 5°             |           |                          |                              |
| ERW D028A040-4-M16-12 <sup>(3)</sup>   | ●  | 4  | 28       | 40         | 40  | 65  | M16      | 29         | 5°             |           |                          |                              |

(3) フレックスフィット: I 224~I 225頁参照 (4) 適合マルチマスターシャンクは I 214~I 219頁をご参照下さい。

・クーラント穴付



スタイルA  
D28、38、40、51、54





スタイルB  
D68





## FRW...12

| 型番                     | 在庫 | 刃数 | 寸法(mm) |                 |                 |    |    | α° | スクリュー     | トルクスブレード<br>＋<br>ハンドル    | シェルロック<br>スクリュー     | 適合チップ                        |
|------------------------|----|----|--------|-----------------|-----------------|----|----|----|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
|                        |    |    | φD     | φD <sub>1</sub> | φD <sub>3</sub> | H  | φd |    |           |                          |                     |                              |
| FRW D028A040-04-16-12※ | ●  | 4  | 28     | 40              | 35.0            | 40 | 16 | 5° | SR 14-601 | BLD T15/S7<br>＋SW6-T     | SR M8×25 DIN912     | RCMT 1206...<br>RCCW 1206... |
| FRW D038A050-05-22-12※ | ●  | 5  | 38     | 50              | 45.0            | 45 | 22 | 5° |           |                          |                     |                              |
| FRW D040A052-05-22-12※ | ●  | 5  | 40     | 52              | 45.0            | 45 | 22 | 5° |           |                          |                     |                              |
| FRW D051A063-06-22-12※ | ●  | 6  | 51     | 63              | 48.0            | 45 | 22 | 4° |           |                          | SR M10×25<br>DIN912 |                              |
| FRW D054A066-06-27-12※ | ●  | 6  | 54     | 66              | 50.0            | 50 | 27 | 4° |           | BLD T15/M7<br>＋<br>SW6-T |                     |                              |
| FRW D068A080-07-27-12  | ●  | 7  | 68     | 80              | 58.5            | 50 | 27 | 3° |           |                          | —                   |                              |

FMC (ミリ仕様) のアーバーをご使用下さい。 ※クーラント穴付



RCMT...FW



RCCT...MO

## RCMT 12...



販売単位: 10個

| 型番               | 寸法(mm) |   |     | 加工タイプ | PVDコーティング |       |
|------------------|--------|---|-----|-------|-----------|-------|
|                  | d      | s | S1  |       | IC908     | IC928 |
| RCMT 1206-FW     | 12     | 4 | 6.4 | 重切削   | ●         | ●     |
| RCMT 1206-FW-F20 | 12     | 4 | 6.4 | 中切削   | ●         | ●     |
| RCMT 1206-FW-T20 | 12     | 4 | 6.4 | 重切削   | ●         | ●     |

注) 長い突き出し加工時は、安定した加工を行う為、  
カッター径の60%以上の切込幅を確保して下さい。

## RCCW 12...



販売単位: 10個

| 型番          | 寸法(mm) |   |     | 加工タイプ | PVDコーティング |       |
|-------------|--------|---|-----|-------|-----------|-------|
|             | d      | s | S1  |       | IC908     | IC928 |
| RCCW 1206MO | 12     | 4 | 6.4 | 中切削   | ●         | ●     |

注) 長い突き出し加工時は、安定した加工を行う為、  
カッター径の60%以上の切込幅を確保して下さい。