

# MDR ブラシレス標準モータ PM605FE

## パイプ径 $\phi$ 60.5

イントロダクション

MDR

AC  
パワー  
モータ

コンベヤ  
コンポー  
ネンツ

資料

FE  
シリーズ

FP  
シリーズ

XE・XP  
シリーズ

KE  
シリーズ

テーパ  
シリーズ

HS  
シリーズ

DS  
シリーズ

各種  
オプション

専用  
ドライバ

アクセ  
サリ

選定方法

設計上  
の注意

配線図

製作可  
能寸法

モジュール  
ユニット

### パイプ径 $\phi$ 60.5ローラ

# PM605FE

- ・パイプ径 /  $\phi$ 60.5
- ・肉厚 / t3.2
- ・電源 / DC24V
- ・パイプ材質 / STKM12
- ・表面処理 / 三価クロメート処理




### パイプ寸法：PM605FE

	[-Min-] 300mm	300mm以上
パイプ寸法 (mm)	300	400 500 600 700 800 900 1000
重量 (kg)	3.6	4.1 4.6 5.1 5.6 6.1 6.6 7.1
ワンタッチ取付機構	○	○

- コンベヤフレーム内寸法・フレーム穴形状はメーカーによって異なります。
- フレーム内寸法とパワーモータのスキマは2~5mm必要です。

### 標準付属金具：No.MBB-081



※キャプタイヤコード側に取付けます。

- ・パワーモータの取付軸の固定は6~10Nm、金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。

### ご注文例：PM605FE - 17 - 400 - D - 024 - BR

型式 呼び周速 パイプ寸法 電圧 各種オプション

モータタイプ：FE  
 呼び周速：17,60,210  
 パイプ寸法：mmでご指定ください。  
 電圧：D-024 (DC24V)  
 各種オプション：オプションとして下記各種仕様が選択できます。

### 各種オプション：PM605FE

- ゴムライニング仕様** P.66  
天然ゴム・ウレタンゴム・ニトリルゴム・ネオプレンゴム
- BR ブレーキ内装仕様**<sup>※1</sup> P.67  
[-Min-] 370mm 370mm以上
- VG Vリブドプリー仕様** P.70  
[-Min-] 300mm 300mm以上
- VP Vプリー仕様** P.71  
[-Min-] 300mm 300mm以上
- JD**  
**両軸Dカット仕様**

※1 保持ブレーキが必要な場合はブレーキ仕様対応ドライバとともにご用命ください。  
 【電気式ブレーキ(保持なし)は標準装備しています。】

- その他の仕様についてはP.73をご参照ください。