


イグボールピローブロックベアリング — KSTM



製品番号の構成
K ST M-05



荷重データ

製品番号	最大静ラジアル引張荷重		最大静ラジアル引張荷重		最大静	長穴に対する
	短期	長期	長期	短期	アキシャル圧縮荷重	最大
	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	トルク
KSTM-05	700	350	350	700	400	0.6
KSTM-06	1100	550	550	1100	400	1.3
KSTM-08	1300	650	650	1300	800	1.3
KSTM-10	1500	750	750	1500	1100	2.5
KSTM-12	2200	1100	1100	2200	1150	2.5
KSTM-14	2400	1200	1200	2400	1200	4.5
KSTM-16	3000	1500	1500	3000	1800	4.5
KSTM-18	3500	1750	1750	3500	1900	10.5
KSTM-20	4700	2350	2350	4700	2500	10.5
KSTM-22	6100	3050	3050	6100	2700	10.5
KSTM-25	6600	3300	3300	6600	3200	10.5
KSTM-30	8100	4050	4050	8100	3750	21.5

寸法 [mm]

製品番号	a	d1	B	C1	h1	h2	m	h3	d3	X2	最大ピボット
											角度
KSTM-05	34	5	8	6.0	7	14	25	4	3.3	5	30°
KSTM-06	43	6	9	7.0	10	18	33	5.5	4.5	6	29°
KSTM-08	47	8	12	9.0	10	20	33	6	4.5	7	25°
KSTM-10	62	10	14	10.5	14	26	46	7.5	5.5	8	25°
KSTM-12	65	12	16	12.0	14	28	46	8.5	5.5	9	25°
KSTM-14	82	14	19	13.5	18	34	60	9.5	6.6	11	23°
KSTM-16	86	16	21	15.0	18	36	60	10.5	6.6	12	23°
KSTM-18	93	18	23	16.5	22	42	68	11.5	9.0	13	23°
KSTM-20	98	20	25	18.0	22	44	68	13	9.0	14	23°
KSTM-22	108	22	28	20.0	24	48	74	14	9.0	16	22°
KSTM-25	124	25	31	22.0	27	54	86	16	9.0	17	22°
KSTM-30	139	30	37	25.0	32	64	96	17	11.0	20	22°

イグボール ピローブロック
ベアリング KSTM

電話：03-5819-2030
FAX：03-5819-2055

