



EGLM/  
KGLM



# iglus® イグボール球面ベアリング — EGLM/KGLM

イグボール球面ベアリング  
EGLM/KGLM

電話：03-5819-2030  
FAX：03-5819-2055


イグス株式会社

インターネット：www.igus.co.jp  
E-mail：info@igus.co.jp



製品番号の構成

**E GL M-04**



## 荷重データと寸法 [mm]

製品番号	最大静圧縮荷重		最大トルク [Nm]	d1 [mm]	d2 [mm]	B [mm]	C [mm]	最大ピボット角度
	ラジアル[N]	アキシャル[N]						
EGLM-04	600	50	1	4	12	5	3.0	37°
EGLM-05	950	100	2	5	14	6	4.0	33°
EGLM-06	1050	125	2.5	6	14	6	4.0	27°
EGLM-08	1350	175	7	8	16	8	5.0	24°
EGLM-10	2000	300	14	10	19	9	6.0	24°
EGLM-12	2250	450	25	12	22	10	7.0	21°
EGLM-15	3450	500	30	15	26	12	9.0	21°
EGLM-16	3900	600	32	16	28	13	9.5	21°
EGLM-17	4100	700	35	17	30	14	10.0	21°
EGLM-20	5350	1200	40	20	35	16	12.0	18°
EGLM-25	8200	1750	55	25	42	20	16.0	16°
EGLM-30	11000	2500	70	30	47	22	18.0	13°

## 荷重データと寸法 [mm]

製品番号	最大静圧縮荷重		最大トルク [Nm]	d1 [mm]	d2 [mm]	B [mm]	C [mm]	最大ピボット角度
	ラジアル[N]	アキシャル[N]						
KGLM-02	300	60	1	2	8	4	3.0	32°
KGLM-03	530	150	2	3	10	6	4.5	32°
KGLM-05	1250	250	5	5	13	8	6.0	30°
KGLM-06	1750	400	10	6	16	9	6.5	29°
KGLM-08	2350	800	12	8	19	12	9.0	25°
KGLM-10	3550	900	20	10	22	14	10.5	25°
KGLM-12	4200	950	30	12	26	16	12.0	25°
KGLM-14	5700	1200	35	14	28	19	13.5	23°
KGLM-16	7500	1300	40	16	32	21	15.0	23°
KGLM-18	8500	1400	45	18	35	23	16.5	23°
KGLM-20	9800	1900	55	20	40	25	18.0	23°
KGLM-22	11700	2600	60	22	42	28	20.0	22°
KGLM-25	13600	3000	65	25	47	31	22.0	22°
KGLM-30	20000	3250	70	30	55	37	25.0	22°