






ドライリンW — ダブルレール

レール軸径サイズは3種類：10、16、20 mm

ドライリンW

電話：03-5819-2030
FAX：03-5819-2055



* コーティング厚さにより色が多少異なります。

* WS-10-40およびWS-10-80は取付位置が異なります。

ドライリンWレール

製品番号	形状	重量	H	da	di	L	a	b	h	h1	h2	G1	G2	a1*
		[kg/m]	±0.07 [mm]	-0.1 [mm]		最大 [mm]	-0.3 [mm]	[mm]						
WSQ-06-30	□	0.45	14	5	-	3000	27	30	4	4	7.5	22.5	15	-
WS-10-40	○	1.00	18	10	-	4000	40	40	5.5	5.5	9	30	20	-
WS-10-80	○	1.50	18	10	-	4000	74	74	5.5	5.5	9	27	17	40
WS-16-60	○	1.96	27	16	8.0	4000	54	58	7.5	3.5	14	43	29	-
WS-20-80	○	3.30	36	20	10.2	4000	74	82	9.5	4.5	20	38	21	40

* WSQ-06-30、WS-10-40およびWS-16-60 には中心に一つの取付け穴があります。

** WS-10-80およびWS-20-80には平行な二列の取付け穴があります。

製品番号	形状	C4	C5	C5	C6	C6	K1部	G3	ly	lz	Wby	Wbz
		[mm]	最小 [mm]	最大 [mm]	最小 [mm]	最大 [mm]	ボルト DIN 912	[mm]	[mm ⁴]	[mm ⁴]	[mm ³]	[mm ³]
WSQ-06-30	□	60	20	49.5	20	49.5	M5***		19000	1250	1100	200
WS-10-40	○	120	20	79.5	20	79.5	M6***	5.5	91000	5100	3600	590
WS-10-80	○	120	20	79.5	20	79.5	M6***	5.5	388000	6100	9200	650
WS-16-60	○	120	20	79.5	20	79.5	M8	3.5	367600	26100	9900	1900
WS-20-80	○	120	20	79.5	20	79.5	M8	4.5	1080000	78700	21000	4000

対称 (C5=C6) 注文時にC5、C6寸法の指示を図面にてお願いします。*** 通り穴

ドライリンWキャリッジ

製品番号	形状	コーティング	コーティング	重量	B	C1	C3	A3	K2	K3	許容静荷重		
		ベアリング	ベアリング	±0.07	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Coy	Coz+	Coz-
		遊び	方向	[g]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]	[N]
WJ200QM-01-06	□	-	-	16	18	19	10	4.5	M4	M3	420	420	140
WJ200UM-01-10	○	-	-	41	26	29	16	6.5	M6	M5	1200	1200	250
WJ200UM-01-16	○	-	-	100	34.5	36	18	9	M8	M6	2100	2100	400
WJ200UM-01-20	○	-	-	190	42.5	45	27	9	M8	M6	3200	3200	500

**** ステンレス鋼仕様もあります。▶ P3.48

イグス株式会社

インターネット：www.igus.co.jp
E-mail：info@igus.co.jp