



呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm												
		ねじ S	V	D	L	L ₁	L ₂	l ₁	W ₁	W ₂ (¹)	D ₁	D ₂	ℓ	P
LHSA 4	11	M 4 × 0.7	*4	14	25	18	8	4	8	—	8	10	19.5	*5.5
LHSA 5	27	M 5 × 0.8	5	17	38.5	30	16	5	10	—	10	12	32.5	8
LHSA 6	27	M 6 × 1	6	19	39.5	30	16	5	10	—	10	12	32.5	8
LHSA 8	64	M 8 × 1.25	8	24	48	36	19	5	14	14	13	16	41.5	10
LHSA 10	106	M10 × 1.25	10	28	57	43	23	6.5	17	17	15	19	49	12
LHSA 10M	106	M10 × 1.5	10	28	57	43	23	6.5	17	17	15	19	49	12
LHSA 12	180	M12 × 1.75	12	34	67	50	27	6.5	19	19	17.5	22	64	14
LHSA 14	260	M14 × 2	14	38	76	57	30	8	22	22	20	25	72	17

注(1) 従来規格品は、W₂部の2面幅がありません。

備考1. *印は首下径φ3.4で製作しています。*印は二面幅ではなく、φ5.5で製作しています。

2. グリース封入品です。