

MAU5040SW



アクチュエータユニット(開閉タイプ)

標準在庫品 RoHS

IMAO

NEW

本体	スライドベース エンドプレート	シャフト	台形ネジナット	ボルト	ダストカバー
A6N01 アルマイト封孔処理 ナチュラル	亜鉛ダイカスト (ZDC2) クロムメッキ	S45C 四三酸化鉄皮膜	CAC902	SCM435 三価クロメート	SUS304H



本体溝部詳細(6箇所)

エンドプレート詳細(両端面)

品番	S	LB	質量 (kg)	価格
MAU5040SW-100	100	355	2.4	42,000
MAU5040SW-150	150	455	2.8	44,000

関連製品ページ

用途に応じてオプション部品を選定してください。

- ・スピンドロック(P.244参照)
- ・ポジショニングスペーサー(P.245参照)
- ・デジタルポジジョンインジケータ(P.246参照)
- ・標準シャフト(P.248参照)
- ・ハンドル車(P.249~参照)
- ・ストッパーセット(P.252参照)
- ・ナット20(P.253参照)
- ・マルチフレームカバー(P.253参照)
- ・寸法指定タイプの場合は、**MAUX5040SW**をご参照ください。(P.237参照)