

PTPD

引込みクランプ(六角タイプ)

標準在庫品



RHS

イマオ製品ムービー公開

IMAO



ボディ、プレート、スリーブ	アーム、六角ヘッド	スクロース
S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜



品番	質量 (kg)	価格
PTPD12	2.3	48,000

操作方法	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)
マニュアルクランプ(スパナ、ソケットレンチ等)	12	40
ロボット化ライン(ナットランナー)		
インパクトレンチ(電動工具等)	6	20

注意事項

許容締付けトルク以上で長期間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。

関連製品ページ

- PTPD-Mクランプボルト(六角タイプ)(P.350参照)
- PTPD-R遠隔操作ユニット(P.350参照)

クランプ&ストッパー

フルフィックス

外形・内径クランプ

ミニクランプシリース

クランプ&ストッパー

自動化クランプ

工具レスクランプ

クランプ&ストッパー

位置決め部品

ワークサポーター&スベサ

ボルト&ナット

ワークグリッパー

バイス&バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用無線機器