

# BJ202-T

# アジャスト サイドストッパー (T溝タイプ)



標準在庫品

クランプ & ストッパー






黒皮面用





基準面用

本体	口金	Tスロットナット	六角穴付きボルト
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上(基準面用)	S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜



黒皮面用



基準面用

タイプ	品番	W	H <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L	A	B	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	L <sub>3</sub>	d	M
黒皮面用	BJ202-12022T	35	29	35	26.5	75	14	22	8	16	48	20	M12×1.75-35L
黒皮面用	BJ202-16030T	40	38	47.5	30	95	18	28	10	20	55	26	M16×2 -45L
基準面用	BJ202-12122T	35	29	35	26.5	75	14	22	8	16	48	20	M12×1.75-35L
基準面用	BJ202-16130T	40	38	47.5	30	95	18	28	10	20	55	26	M16×2 -45L

タイプ	品番	w <sub>1</sub>	H	H <sub>2</sub>	耐荷重 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)	価格
黒皮面用	BJ202-12022T	10	22	25.5	7.4	90	480	10,500
黒皮面用	BJ202-16030T	14	30	34.5	11.7	150	1020	15,000
基準面用	BJ202-12122T	10	22	25.5	7.4	90	490	10,500
基準面用	BJ202-16130T	14	30	34.5	11.7	150	1030	15,000

フルフィックス  
外形・内径クランプ  
ミニクランプシリーズ  
クランプ & ストッパー

自動化クランプ  
工具レスクランプ  
クランプ & ストッパー  
位置決め部品  
ワークサポーター & スペーサー  
ボルト & ナット  
ワークグリッパー  
バイス & バキューム

段取り替え  
ベース  
吊具  
工場用無線機器