

HK-SUS

ハンド ノブ(SUS製)




標準在庫品 **RHS** SUS 追加加工可 ネジカット P.1780 追加加工可 軸穴加工 P.1788




(穴なし)



(オネジ)



(穴なし)



(オネジ)

★One Point

防錆に優れたSUS304相当品を使用

■穴なし


品番	D	H	D ₁	S	質量 (g)	価格
HK32-SUS	32	22	13	11	70	1,540
HK40-SUS	40	25	16	14	115	1,870
HK50-SUS	50	32	20	18	220	2,500
HK63-SUS	63	40	25	23	435	3,900

■オネジ

品番	D	M	H	D ₁	S	L	B	Lf	質量 (g)	価格
HK32×20-SUS	32	M 6×1	22	13	11	20	1.5	9	71	1,760
HK32×30-SUS						30			74	1,760
HK40×30-SUS	40	M 8×1.25	25	16	14	30	1.5	12	118	2,200
HK40×40-SUS						40			121	2,200
HK40×50-SUS						50			124	2,200
HK50×30-SUS	50	M10×1.5	32	20	18	30	2	14	232	2,800
HK50×40-SUS						40			237	2,800
HK50×50-SUS						50			242	2,800
HK63×30-SUS						30			440	4,000
HK63×40-SUS	63	M12×1.75	40	25	23	40	2	17	447	4,000
HK63×50-SUS						50			454	4,000

本体	オネジ
SCS13 (SUS304相当) 電解研磨	SUS303

使用例・使用方法



ネジカットを承ります!



追加加工を承ります!



ハンドル & グリップ
インジケータ & スケール
アクチュエータユニット
回転軸関連
レバー
ノブ
取手
ヒンジ & ラッチ
オイルキャップ & ゲージ
アジャスターフット & キャスタ
デシヨナー
ガイドレール
ガイドローラー
スライドレール
スイッチドッグ
ブランチャー
位置決め部品
ワンタッチ着脱
ワンタッチスライドロック
エアクランプ
ワンタッチクランプ
クランプ & ストップバー
サポーター & スペーサー
ワークグリッパー
ボルト & ナット
吊具
工場用無線機器
機械カバー
各種サービス