

VD7

防振ゴム(円錐、片側メネジ)

標準在庫品 R&HS SUS

Original ELESA Model DVA **elesa**


NEW



VD7



VD7-SUS



タイプ	本体	メネジ
VD7	天然ゴム(NR) ブラック	SS400 亜鉛メッキ
VD7-SUS		SUS304

スチール製		SUS製		D	H	M	Lf	最大荷重 (N)	最大たわみ (mm)	硬度 (ショアA±5)	質量 (g)
品番	価格	品番	価格								
VD7-2024M 6L	240	-	-	20	24	M 6X1	6	82	6	40	8
VD7-2024M 6M	240	VD7-2024M6M-SUS	610					130		55	
VD7-2024M 6H	240	-	-					330		70	
VD7-3030M 8L	390	-	-	30	30	M 8X1.25	8	190	7.5	40	28
VD7-3030M 8M	390	VD7-3030M8M-SUS	1,000					260		55	
VD7-3030M 8H	390	-	-					630		70	
VD7-3036M 8L	420	-	-	36	36	M 8X1.25	9	180	9	40	30
VD7-3036M 8M	420	VD7-3036M8M-SUS	1,100					320		55	
VD7-3036M 8H	420	-	-					650		70	
VD7-3540M 8L	460	-	-	35	40	M 8X1.25	8	260	10	40	43
VD7-3540M 8M	460	VD7-3540M8M-SUS	1,200					300		55	
VD7-3540M 8H	460	-	-					630		70	
VD7-5068M10L	1,000	-	-	50	68	M10X1.5	10	490	17	40	120
VD7-5068M10M	1,000	-	-					890		55	
VD7-5068M10H	1,000	-	-					1950		70	

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「防振ゴム使用の手引き」をご覧ください。(P.1680参照)

ハンドル
& グリッパインジケータ
& スケールアクチュエータ
ユニット回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
& ラッチオイルキャップ
& ゲージアジャスター
フット
& キャスタ

テンションアー

ガイド
ローラーガイド
ローラースライド
ローラースイッチ
ドッグ

ブラジジャー

位置決め
部品ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロックエア
クランプワンタッチ
クランプクランプ
& ストッパーサポーター
& スペーサーワーク
グリッパボルト
& ナット

吊具

工場用
無線機器機械
カバー各種
サービス