


20×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH2020N2-3M	¥ 3,600円 (定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH2020N2-(必要長さ)mm	¥ 1,530円/m (最大3000mm)



材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	1.91cm ²
断面2次モーメント	lx:0.78cm ⁴ ly:0.78cm ⁴
質量	0.51kg/m

適用エンドキャップ


L5-ECP2020 ¥ 70円 (1個)



サイズ: 20×20×2.5mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.78参照

20×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH2020N3-3M	¥ 3,700円 (定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH2020N3-(必要長さ)mm	¥ 1,700円/m (最大3000mm)



材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	1.9cm ²
断面2次モーメント	lx:0.74cm ⁴ ly:0.82cm ⁴
質量	0.51kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP2020 ¥ 70円 (1個)



サイズ: 20×20×2.5mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.78参照

プロファイル

カバー

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ