


16×8 ストラット プロファイル 5

L5-SPH1608N-3M	¥ 2,200円 (定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH1608N-(必要長さ)mm	¥ 1,020円/m (最大3000mm)




材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	0.82cm ²
断面2次モーメント	lx:0.06cm ⁴ ly:0.23cm ⁴
質量	0.22kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP1608	¥ 70円 (1個)
	サイズ: 16×8.5×4mm 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.78参照

20×10 ストラット プロファイル 5

L5-SPH2010N-3M	¥ 2,400円 (定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH2010N-(必要長さ)mm	¥ 1,110円/m (最大3000mm)



材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	1.29cm ²
断面2次モーメント	lx:0.12cm ⁴ ly:0.53cm ⁴
質量	0.35kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP2010	¥ 70円 (1個)
	サイズ: 20×10×2.5mm 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.78参照

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ