


プロファイル

40×16 ストラット プロファイル エコノミー型

SPE4016N-3M ￥ 4,500円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPE4016N-(必要長さ)mm ￥ 1,870円/m (最大3000mm)



2-φ5はタップ穴でのご使用はお避けください。
 タップ穴を必要とされる場合にはSPH4016N
 をご利用ください。



材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	2.24cm ²
断面2次モーメント	lx:0.64cm ⁴ ly:3.34cm ⁴
質量	0.6kg/m

適用エンドキャップ

ECP4016 ￥ 240円 (1個)



サイズ: 40×16×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ


40×16 ストラット プロファイル

SPH4016N-3M ￥ 7,100円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPH4016N-(必要長さ)mm ￥ 2,900円/m (最大3000mm)

SPH4016B-3M ￥ 8,500円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPH4016B-(必要長さ)mm ￥ 3,400円/m (最大3000mm)



材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	4.24cm ²
断面2次モーメント	lx:1.05cm ⁴ ly:6.89cm ⁴
質量	1.13kg/m

適用エンドキャップ

ECP4016 ￥ 240円 (1個)



サイズ: 40×16×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照