

# MKT シリーズ



汎用タイプ General use type

(無電解ニッケルメッキ仕様) (Electroless nickel plating type)


ご注文型式  
Ordering form

## MKT - 20 - 47

シリーズ名  
Type

内径(d)  
Bore

外径(D)  
Outer



### 仕様 / 寸法

Specifications / Sizes

型式 Type	最大許容トルク Maximum torque capacity	価格 Price	許容スラスト荷重 Thrust capacity	面圧 Surface pressure		慣性モーメント Moment of inertia	締付トルク Tightening torque	質量 Weight	寸法 Sizes			
				軸 Shaft N/mm <sup>2</sup>	ハブ Hub N/mm <sup>2</sup>				L	L2	L3	P·C·D
d D	N·m	¥	kN			kg·m <sup>2</sup>	N·m	g				
MKT - 20 - 47	300	12,600	29.5	217	93	7.57×10 <sup>-5</sup>	12.7	240	26	20	18	34.5
MKT - 22 - 47	330	12,600	29.5	198	93	7.46×10 <sup>-5</sup>	12.7	230	26	20	18	34.5
MKT - 24 - 50	410	13,000	33.8	207	100	9.41×10 <sup>-5</sup>	12.7	250	26	20	18	37.5
MKT - 25 - 50	430	13,000	33.8	199	100	9.32×10 <sup>-5</sup>	12.7	240	26	20	18	37.5
MKT - 28 - 55	530	13,000	37.8	199	101	1.37×10 <sup>-4</sup>	12.7	290	26	20	18	42.5
MKT - 30 - 55	570	13,000	37.8	186	101	1.34×10 <sup>-4</sup>	12.7	280	26	20	18	42.5
MKT - 32 - 60	730	14,100	45.4	209	111	1.93×10 <sup>-4</sup>	12.7	340	26	20	18	47.5
MKT - 35 - 60	800	14,100	45.4	191	111	1.86×10 <sup>-4</sup>	12.7	310	26	20	18	47.5
MKT - 38 - 65	1010	14,400	52.9	205	120	2.56×10 <sup>-4</sup>	12.7	370	26	20	18	52.5
MKT - 40 - 65	1060	14,800	52.9	195	120	2.49×10 <sup>-4</sup>	12.7	350	26	20	18	52.5
MKT - 42 - 75	1560	15,500	74.1	223	125	5.55×10 <sup>-4</sup>	29.4	600	32	24	21	60
MKT - 45 - 75	1670	15,900	74.1	208	125	5.37×10 <sup>-4</sup>	29.4	570	32	24	21	60
MKT - 48 - 80	1780	16,600	74.1	195	117	6.87×10 <sup>-4</sup>	29.4	630	32	24	21	65
MKT - 50 - 80	1860	16,600	74.1	187	117	6.69×10 <sup>-4</sup>	29.4	610	32	24	21	65

CADデータ [2D(DXF-DWG) 3D(ACIS-STEP)]は弊社ホームページにてダウンロードできます。  
CAD data [2D(DXF-DWG) 3D(ACIS-STEP)] CAD data downloadable here:

<http://isel.jp>

