



## テレスコープ プロファイル

**TESP4040-3M** ￥ 11,900円 (定寸3000mm+切りしろ)

**TESP4040-(必要長さ)mm** ￥ 4,800円/m (最大3000mm)



材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	5.92cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:10.52cm <sup>4</sup> ly:11.46cm <sup>4</sup>
質量	1.59kg/m



テレスコープクランプレバー又はテレスコープアダプターを取付ける為に、両端にM4×0.7深サ15、及びφ6.3の穴加工をしてください。

プロファイル

カバー  
キャップ

ジョイント  
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ