



シムプレート

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

様々なサイズにカットしたシムプレートを標準化しました。

IQ-2 O21206



単位 : mm

寸法公差表

L, W	公差
50~100	±0.3
101~300	±0.5

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)												
	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.25	t 0.3	t 0.35	t 0.4	t 0.5	t 0.6	t 0.7	t 0.8	t 1.0
鉄 (SPCC相当)	—	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.04	—	±0.05	±0.05	±0.06	—	±0.06	±0.08
焼入鋼 (SK) ※硬度HRC42~46	—	±0.015	±0.015	±0.02	±0.025	±0.025	±0.025	±0.035	±0.035	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
ステンレス (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.015	±0.015	±0.02	±0.02	±0.025	±0.03	±0.03	±0.035
真鍮 (C2680Pまたは、C2801P)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	—	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
銅 (t 0.1 : C1020P, t 0.2~1.0 : C1100P)	—	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	—	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
アルミ (t 0.1~0.15 : 1N30, t 0.2~3.0 : A1050P)	—	±0.03	±0.03	±0.03	—	±0.04	—	±0.04	±0.04	±0.04	—	±0.05	±0.05

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー溝付
シムリング

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加加工

オプション

技術資料

注文例

材質: 鉄、幅: 50、長さ: 100、板厚: 0.1の場合

T F 50-100-01

W	L	板厚 t	1枚単位						
			品番		価格(円)				
			□ : 材質記号 鉄 F, 焼入鋼 Y, ステンレス S, 真鍮 B, 銅 C, アルミ A						
50	50	0.05	T□50-50-005	—	—	230	220	—	—
		0.1	T□50-50-01	210	260	230	220	240	220
		0.15	T□50-50-015	210	260	230	220	240	220
		0.2	T□50-50-02	210	260	230	220	240	220
		0.25	T□50-50-025	210	260	230	220	240	—
		0.3	T□50-50-03	210	260	230	220	240	220
		0.35	T□50-50-035	—	260	230	—	—	—
		0.4	T□50-50-04	220	270	240	230	250	230
		0.5	T□50-50-05	220	270	240	230	250	230
		0.6	T□50-50-06	230	300	260	250	280	240
50	100	0.05	T□50-100-005	—	—	300	290	—	—
		0.1	T□50-100-01	270	350	300	290	310	280
		0.15	T□50-100-015	270	350	300	290	310	280
		0.2	T□50-100-02	270	350	300	290	310	280
		0.25	T□50-100-025	270	350	300	290	310	—
		0.3	T□50-100-03	270	350	300	290	310	280
		0.35	T□50-100-035	—	350	300	—	—	—
		0.4	T□50-100-04	280	380	310	300	330	290
		0.5	T□50-100-05	280	380	310	300	330	290
		0.6	T□50-100-06	300	400	340	330	380	310
50	100	0.7	T□50-100-07	—	400	340	330	380	—
		0.8	T□50-100-08	300	400	340	330	380	310
		0.8	T□50-100-08	300	400	340	330	380	310
		1.0	T□50-100-10	300	400	340	330	380	310

セミオーダー

オプション

▶P.190

板厚マーキング
▶P.199

黒染め
▶P.200

仮止め用粘着剤付
▶P.200