

オプション コーナーピース

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品


トリムシール、コーナー部の接続にご使用いただけます。

IQコード 140902



材質
EPDM エチレンプロピレンゴム

入数：2



対応トリムシール	φD	品番	価格(円)
3100	9.5	3CP	1,100
4100	11	4CP	1,150
6100	16	6CP	1,200

コーナーピース取付け手順

<p>1 板材にトリムを取付け、コーナーとなる部分にマーキングをする。</p> <p>マーキング</p>	<p>2 マーキング部にカッティングガイド(P.668)のストレート部をあて、チューブを切る。</p> <p>確認窓 カッティングガイド トリム</p>	<p>3 トリムにマイターツール(P.668)を差し込み、マーキング部に歯先をあわせてトリムの片面ずつを切断する。</p>
<p>4 トリムを板材にはめる。</p>	<p>5 切断面に接着剤をつけ、コーナーピースをはめ込む。接着剤は東亜合成アロニアルファ911P3が最適です。</p> <p>コーナーピース 接着箇所</p>	<p>6 コーナーピースフレアーに接着剤をつけ、トリムを巻き込むように接着する。</p>

トリム&
トリムシール

バンパープロ

ラインプロ

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

19mm用

トリム

トリム(抗菌)

エッジガード

トリムシール
(EPDM一体成型)

トリムシール
(TPE一体成型)

トリムシール

フラップシール

ラバーエッジトリム

ラバーシール

オプション

技術資料