




■ クランプ時ハンドル横型  
Horizontal handle toggle clamp

## 分類紹介 Introduction 下方押え型クランプ (ハンドル横型)



溶接治具の仮押さえは最もポピュラーな使われ方です。各種加工や組み立ての治具にも採用いただいています！  
They are prepared depending on use environment, use purpose.


しっかり押さえて脱着ラクラク！食品機械・焼付装置・炉の蓋締めなど、機械部品・設備部品としてもお使いいただけます！  
It can fix like this steadfastly, and it is easy to take off. It is used for a food machine, printing equipment, cover fixation as a machine part.



### 取付形状 Installation shape

用途、環境に応じてフランジベース・ストレートベース・側面取付等々をご用意しております。


They are prepared depending on use environment, use purpose.



### ステンレスモデル Stainless Model

ご希望の多いステンレスモデルも今回更に追加しております。

They were added more this time.



### セルフロッククランプ Double lock clamp

作業の標準化・誤作動防止に最適です。詳細はP21でご紹介しております。

Standardization of the work, Prevention of malfunction (Page21: Detail)

### No.01/01-2S

品番 01/01-2S




01 JAN 4580455760019  
01-2S JAN 4580455763461

HANDLE MOVE: 74° ARM MOVE: 70°



NEW!



締圧力 HoldingCapacity	0.2kN (20kgf)
質量 Weight	35g / 30g (SUS)
最大高 Max height	73mm
最大長 Max length	91mm
最大幅 Max width	28mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M4×20スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 1個

### No.03/03-2S

品番 03/03-2S




03 JAN 4580455760026  
03-2S JAN 4580455763485

HANDLE MOVE: 55° ARM MOVE: 65°



NEW!



締圧力 HoldingCapacity	0.3kN (30kgf)
質量 Weight	100g / 98g (SUS)
最大高 Max height	75.3mm (SUS)
最大長 Max length	110mm
最大幅 Max width	30mm
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M4×40スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 2個 座金 (Washer) 2枚


### No.03S

品番 03S



03S JAN 4580455760033

HANDLE MOVE: 55° ARM MOVE: 65°



締圧力 HoldingCapacity	0.3kN (30kgf)
質量 Weight	85g
最大高 Max height	88mm
最大長 Max length	110mm
最大幅 Max width	22mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	ストレートベース (Straight base)
付属品 Accessories	M4×40スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 2個 座金 (Washer) 2枚