

42 SERIES

HEAVY DUTY CASTERS 중(重)하중용 캐스터



특성


- 열처리된 이중 RACE WAY 구조
- 회전부에 그리스 주입구 장착
- 부식방지 아연 도금 제품
- 강력한 용접 제품
- 현대자동차 및 기아자동차 등록 제품
- 세보레 및 쌍용자동차 등록 제품
- BRAKE 특허 등록

용도

- 화물 컨테이너
- 각종 중량물 운반구
- 자동차 부품용 용기

Feature

- Heat treatment double raceway
- Welding product
- Registered product with HYUNDAI & KIA motors
- Registered product with SSANGYONG motors & CHEVROLET
- Corrosion-resistant zinc plated finish
- Grease nipple
- Brake patented products




Applications

- Cargo containers, automobile parts pallet

장착부의 종류 Fastening Specifications for 42 Series

단위 : mm

장착부 형식 (FASTENING TYPE)	장착부 형상 (FASTENING SHAPE)	CODE 번호 (CODE NO)	장착부 규격 (FASTENING SPECIFICATION)		
			밀판크기 (OVERALL SIZE)	BOLT 취부 간격 (BOLT HOLE SPACING)	조립볼트 규격 (BOLT SIZE)
TOP PLATE (평판형)		A1 (기본사양)	114 X 158	62 X 125 to 86 X 133 (74 X 129)	M12