

RC

RUBBER TREAD CAST IRON CORE WHEELS 주물 고무 바퀴



특성

- 연질고무 코팅
- 강한 주물 코어
- 우수한 바닥보호 효과, 충격방지 효과
- ROLLER BEARING(BALL BRG) 사용으로 회전 용이
- #6205 (42, 50 SRS) BALL BEARING 사용

용도

- 중(重)하중, 고하중용 캐스터
- 완충용캐스터

고무경도

- 80±5°

Feature

- Cushion rubber tread on cast iron hub
- Floor protection and shock absorbent
- Roller bearing (Ball bearing) for easy handling of loads
- Zerk fitting in hub for lubrication
- Durometer: 80±5 shore A

Applications

- Medium to heavy duty carts

단위 : mm (inch)

바퀴 호칭번호 (WHEEL PART NUMBER)	바퀴 사양 (WHEEL SPECIFICATION)			BEARING		허용하중 (kg) (LOAD CAPACITY)	적용 Caster (USED IN CASTER SERIES)
	직경 (DIAMETER)	두께 (TREAD WIDTH)	폭 (HUB LENGTH)	AXLE DIA	TYPE		
RC 4340	102 (4)	38 (1-1/2)	42 (1-5/8)	∅ 12,7 (1/2)	#001 Roller	115	43
RC 4350	127 (5)	38 (1-1/2)	42 (1-5/8)	∅ 12,7 (1/2)	#001 Roller	115	43
RC 4040	102 (4)	48 (2)	55 (2-3/16)	∅ 12,7 (1/2)	#003 Roller	160	40
RC 4050	127 (5)	48 (2)	55 (2-3/16)	∅ 12,7 (1/2)	#003 Roller	170	40,94
RC 4060	152 (6)	48 (2)	55 (2-3/16)	∅ 12,7 (1/2)	#003 Roller	190	40,94
RC 4080	203 (8)	48 (2)	55 (2-3/16)	∅ 12,7 (1/2)	#003 Roller	190	40,94
RC 4260	152 (6)	48 (2)	53 (2-7/64)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	200	42,94
RC 4280	203 (8)	48 (2)	53 (2-7/64)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	230	42,94
RC 4210	254 (10)	48 (2)	53 (2-7/64)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	280	42
RC 5040	102 (4)	64 (2-1/2)	70 (2-25/32)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	210	50
RC 5060	152 (6)	64 (2-1/2)	70 (2-25/32)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	270	50
RC 5080	203 (8)	64 (2-1/2)	70 (2-25/32)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	370	50