

# 42 SERIES

## HEAVY DUTY CASTERS 중(重)하중용 캐스터




### 특성

- 열처리된 이중 RACE WAY 구조
- 회전부에 그리스 주입구 장착
- 부식방지 아연 도금 제품
- 강력한 용접 제품
- 현대자동차 및 기아자동차 등록 제품
- 쉐보레 및 쌍용자동차 등록 제품
- BRAKE 특허 등록

### 용도

- 화물 컨테이너
- 각종 중량물 운반구
- 자동차 부품용 용기



### Feature


- Double row ball bearing raceway
- Welding product
- Registered product with HYUNDAI & KIA motors
- Registered product with SSANGYONG motors & CHEVROLET
- Corrosion-resistant zinc plated finish
- Grease nipple
- Brake patented products

### Applications

- Cargo containers, automobile parts pallet

### 장착부의 종류 Fastening Specifications for 42 Series

단위 : mm

| 장착부 형식<br>(FASTENING TYPE) | 장착부 형상<br>(FASTENING SHAPE)   | CODE 번호<br>(CODE NO) | 장착부 규격 (FASTENING SPECIFICATION) |                                    |                        |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                            |   |                      | 밀판크기<br>(OVERALL SIZE)           | BOLT 취부 간격<br>(BOLT HOLE SPACING)  | 조립볼트 규격<br>(BOLT SIZE) |
| TOP PLATE<br>(평판형)         |  | A1<br>(기본사양)         | 158 X 114                        | 125 X 62 to 133 X 86<br>(129 X 74) | M12                    |