

40 SERIES

HEAVY DUTY CASTERS 중(重)하중용 캐스터



특성

- 회전부에 그리스 주입구 장착
- 강력한 용접제품

용도



- 방직 공장용 운반구
- 각종 중량용 운반구
- 자동차 공업에 필수

Feature

- Grease nipple
- Welding product

Applications

- Excellent for medium heavy duty platform trucks, large stock carts, automotive industry



제품사양 40 Series Specifications

단위 : mm (inch)

Caster 호칭번호 (CASTER PART NUMBER)		바퀴 사양 (WHEEL SPECIFICATION)					Caster 사양 (CASTER SPECIFICATION)		
회전 (SWIVEL)	고정 (RIGID)	직경 (DIAMETER)	두께 (TREAD WIDTH)	형식 (TYPE)	Bearing 종류 (BEARING)	사용 BOLT (AXLE DIA)	총높이 (OVERALL HEIGHT)	회전반경 (SWIVEL RADIUS)	허용하중 (kgf) (LOAD CAPACITY)
40 40S ** PC	40 40R ** PC	101,6 (4)	48 (2)	PC	Rollor #6203	φ 12,7 (1/2)	142	90,5	320
40 50S ** PC	40 50R ** PC	125 (5)	48 (2)	PC	Rollor #6203	φ 12,7 (1/2)	164	108	340
40 60S ** PC	40 60R ** PC	152,4 (6)	48 (2)	PC	Rollor #6203	φ 12,7 (1/2)	186	114,3	375
40 80S ** PC	40 80R ** PC	203,2 (8)	48 (2)	PC	Rollor #6203	φ 12,7 (1/2)	241	165,1	380

NEW CASTERS
NEW WHEELS
CASTERS
WHEELS
PARTS & ACC