

PC

주물 우레탄 바퀴 POLYURETHANE TREAD CAST IRON CORE WHEELS



특성

- 강력한 주물 코어
- 우수한 바닥보호 효과
- 내유성, 내식성이 강한 바퀴
- ROLLER BEARING (BALL BEARING) 사용으로 회전 용이
- 내구성이 우수한 제품

Feature

- Polyurethane on cast iron for strength
- Floor protection, resistant to most chemicals, oils, grease and water
- Roller bearings (Ball bearings) for easy handling of heavy loads
- Excellent durability
- Durometer: 90-95 shore A

용도

- 중(重)하중, 고하중용 캐스터
- 완충용캐스터

Applications

- Medium to extra heavy loads

우레탄 경도

- 90±5°

단위 : mm (inch)

바퀴 호칭번호 (WHEEL PART NUMBER)	바퀴 사양 (WHEEL SPECIFICATION)			BEARING		허용하중 (kgf) (LOAD CAPACITY)	적용 Caster (USED IN CASTER SERIES)
	직경 (DIAMETER)	두께 (TREAD WIDTH)	폭 (HUB LENGTH)	AXLE DIA	TYPE		
PC 4330	76 (3)	38 (1-1/2)	42 (1-5/8)	∅ 12.7 (1/2)	#001 Roller	150	43
PC 4340	102 (4)	38 (1-1/2)	42 (1-5/8)	∅ 12.7 (1/2)	#001 Roller	220	43
PC 4350	127 (5)	38 (1-1/2)	42 (1-5/8)	∅ 12.7 (1/2)	#001 Roller	250	43
PC 4360	152 (6)	38 (1-1/2)	42 (1-5/8)	∅ 12.7 (1/2)	#001 Roller	300	43
PC 4040	102 (4)	48 (2)	55 (2-3/16)	∅ 12.7 (1/2)	#003 Roller	320	40
PC 4050	127 (5)	48 (2)	55 (2-3/16)	∅ 12.7 (1/2)	#003 Roller	360	40,94,95,96
PC 4060	152 (6)	48 (2)	55 (2-3/16)	∅ 12.7 (1/2)	#003 Roller	360	40,94,95,96
PC 4080	203 (8)	48 (2)	55 (2-3/16)	∅ 12.7 (1/2)	#003 Roller	400	40,94,96
PC 4260	152 (6)	60 (2-3/8)	60 (2-3/8)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	450	42,94,95
PC 4280	203 (8)	60 (2-3/8)	60 (2-3/8)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	550	42,94
PC 4210	254 (10)	60 (2-3/8)	60 (2-3/8)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	650	42
PC 4750	127 (5)	48 (2)	60 (2-3/8)	∅ 12.7 (1/2)	#6203 Ball	400	40,47,71,94,95,96
PC 4760	152 (6)	48 (2)	60 (2-3/8)	∅ 12.7 (1/2)	#6203 Ball	500	40,47,71,94,95,96
PC 4780	203 (8)	48 (2)	60 (2-3/8)	∅ 12.7 (1/2)	#6203 Ball	500	40,47,71,94,95,96
PC 5040	102 (4)	64 (2-1/2)	70 (2-25/32)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	650	50
PC 5060	152 (6)	64 (2-1/2)	70 (2-25/32)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	720	50
PC 5080	203 (8)	64 (2-1/2)	70 (2-25/32)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	770	50
PC 5010	254 (10)	60 (2-3/8)	70 (2-25/32)	∅ 19 (3/4)	#6205 Ball	820	50
PC 9650	127 (5)	43 (1-11/16)	51.5 (2-1/32)	∅ 12.7 (1/2)	#6003 Ball	250	96
PC 9660	152 (6)	43 (1-11/16)	51.5 (2-1/32)	∅ 12.7 (1/2)	#6003 Ball	300	96
PC 9680	203 (8)	43 (1-11/16)	51.5 (2-1/32)	∅ 12.7 (1/2)	#6003 Ball	400	96