


# MVG

## 고하중 V형 바퀴 MIGHTY V-GROOVED WHEELS



### 특성

- 냉각환봉을 경질가공한 고급 고하중용제품
- 구리스 주입이 필요없는 제품이며, 표준 베어링을 사용하여 보다 긴 수명을 유지
- 경질 크롬 도금을 사용하여 내착성이 강함

### 용도

- 레일게이트 또는 레일 라인 공정등

구분	A	B	C
MVG 4	φ12.7 (1/2)	φ75.6	φ98
MVG 6	φ15.9 (5/8)	φ126.4	φ148
MVG 8	φ15.9 (5/8)	φ177.2	φ198

● A부 내경 φ19(3/4") 가능

### Feature

- Precision machined from high quality cold rolled steel
- Long life sealed bearings need no lubrication
- Long lasting lustrous Chrome finish for all weather conditions
- Instant availability of all M.V.G. Wheels in 4" and 6" size

### Applications


- Super heavy duty caster

단위 : mm (inch)

바퀴 호칭번호 (WHEEL PART NUMBER)	바퀴 사양 (WHEEL SPECIFICATION)			BEARING		허용하중 (kgf) (LOAD CAPACITY)	적용 Caster (USED IN CASTER SERIES)
	직경 (DIAMETER)	두께 (TREAD WIDTH)	폭 (HUB LENGTH)	AXLE DIA	TYPE		
MVG 4	102 (4)			1/2or5/8 (12,7or15,8)	#6205 Ball	1350	Wheel only
MVG 6	152 (6)	45,4 (1-3/4)	2 (50,8)			2700	
MVG 8	203 (8)					3600	

# MUG

## 고하중 U형 바퀴 MIGHTY U-GROOVED WHEELS



### 특성

- 냉각환봉을 경질 가공한 고급 고하중용 제품
- 구리스 주입이 필요없는 제품이며 표준베어링을 사용하여 보다 긴 수명을 유지

### 용도

- 고하중용 U형 캐스터

### Feature

- Precision machined from high quality cold rolled steel
- Long life sealed bearings need no lubrication
- Long lasting lustrous Zinc finish for all weather conditions

### Applications

- Super heavy duty caster

단위 : mm (inch)

바퀴 호칭번호 (WHEEL PART NUMBER)	바퀴 사양 (WHEEL SPECIFICATION)			BEARING		허용하중 (kgf) (LOAD CAPACITY)	적용 Caster (USED IN CASTER SERIES)
	직경 (DIAMETER)	두께 (TREAD WIDTH)	폭 (HUB LENGTH)	AXLE DIA	TYPE		
MUG 5	127 (5)	59 (2-5/16)	65 (2-9/16)	1/2or5/8 (12,7or15,8)	Ball	2700	WHEEL ONLY