


# エアフィルタ

FN650・FN900・FN901


## 表示記号



## 仕様


項目	シリーズ	650シリーズ		900シリーズ	
	タイプ	標準		標準	40μmタイプ
	形式	FN650	FN900	FN900	FN901
使用流体	空気または非腐食性流体				
配管接続口径	Rc	3/4、1		3/4、1	
ろ過度	μm	5		40	
最高使用圧力	MPa	0.97		0.97	
保証耐圧力	MPa	1.47		1.47	
最大処理流量	ℓ/min(ANR)	3000	6000		6000
使用温度範囲	℃	5~60			
ドレン貯容量	cc	90	130		130
質量	kg	標準	0.58	1.11	
		オートドレン式	0.61	1.14	
材質	本体	アルミダイカスト			
	スカート部	—			
	ボウル	ポリカーボネート			
	エレメント	PE	PP		
標準装備品	ボウルガード・スクリュー式ドレンコック				

## 注文記号



## 流量特性

### FN650



### FN900 FN901

