



## 外形図

### HD-3MS (最適把持力 20N~40N)

HD-3MS 標準・NO・NC

HD-3MS-E□S□



### HD-4MS (最適把持力 50N~250N)

HD-4MS 標準・NO・NC

HD-4MS-E□S□

