

エアツールシリーズ

単位 mm

スパウトガン SPシリーズ


最高使用圧力 0.7MPa

スパウトガンは、NC旋盤やマシニングセンタ等の工作機械のクーラントポンプに接続して使用するオイル洗浄ガンです。スパウトガン把工作機械に取り付けて御使用の場合、切削油は40メッシュ以上のフィルタを通して下さい。フィルタを通さないと、切削屑等がバルブに詰まりノズル部から油漏れを起こす場合がございます。また噴射異常が起きた場合は、ノズル先端部のキャップを外してエアガン等でキャップ内部を清掃して下さい。

SP100 シャワータイプ



SP100 噴射図


 最高使用圧力
0.7MPa



写真及び図面はSP100となります。

規格	ノズル 外径	ノズル 穴径	ノズル 口径	付属竹の子・袋ナット	推奨 ホース内径	噴出量 (0.4MPa時)	ホース 取付口	本体重量	梱包重量
SP100	19	1.3×12	G1/8	No.03×3/8・No.01×3/8×1/4	7.5~8又は10	10ℓ/min	G3/8	250g	320g
SP100×R3/8				-	-		R3/8	252g	277g
SP100×G1/2				No.03×1/2×16.5	15		G1/2	264g	344g

SP100 流量調整付シャワータイプ



SP100BVR・G 噴射図


 レバーを回して
流量調整が可能。
レバーは360°回転。



写真及び図面はSP100BVRとなります。

規格	ノズル 外径	ノズル 穴径	ノズル 口径	付属竹の子・袋ナット	推奨 ホース内径	噴出量 (0.4MPa時)	ホース 取付口	本体重量	梱包重量
SP100BVR	19	1.3×12	G1/8	-	-	10ℓ/min	R3/8	394g	406g
SP100BVG				-	-		G3/8	392g	404g

延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

(エアガンにも使用出来ます)

ロングノズルアダプタを使用することで、遠い場所への散水が可能です。受注生産でL寸を変更することも可能です。



規格	L	パイプ 外径	パイプ 内径	D	D1	重量
LNAD300	335	φ8	φ6	G1/8	G1/8	80g

※スパウトガン及びノズルは別売りとなります。

スパウトガン使用材料
 ■本体: アルミダイカストADC12相当品
 ■部品: 黄銅棒C3604、バイトン(パッキン・リング材料) ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)
 ■表面処理: クロームメッキ

延長ノズルアダプタ使用材料
 ■黄銅棒C3604、バイトン(リング材料)、アルミパイプA6063
 ■表面処理: クロームメッキ (黄銅部のみ)