

## ジョイントシリーズ


単位 mm

### 継手部品

メッキ無をご希望の際は、規格にNを付けて下さい。  
規格に (N) が無い製品の場合、メッキ付のみとなります。

■材質 黄銅棒C3604 ■表面処理 クロームメッキ


#### No.07 ホースジョイント (Gネジ)



規格	ネジD	d	L	L1
No.07 × 1/8 (N)	G1/8	6.8	42	7
No.07 × 1/4 (N)	G1/4	8.7	55	10
No.07 × 3/8 (N)	G3/8	11	65.5	11
No.07 × 1/2 (N)	G1/2	14.5	68	11

No.03 (袋ナット付竹の子) と No.04 (中間ニップル) を組み合わせた製品です。


#### No.08 ホースジョイント (Rネジ)



規格	ネジD	d	L	L1
No.08 × 1/8 (N)	R1/8	6.8	43	8
No.08 × 1/4 (N)	R1/4	8.7	56	11
No.08 × 3/8 (N)	R3/8	11	66.5	12
No.08 × 1/2 (N)	R1/2	14.5	72	15
No.08 × 3/4 (N)	R3/4	20.5	93.5	17

No.03 (袋ナット付竹の子) と No.05 (ニップル) を組み合わせた製品です。


#### No.10 ホースジョイント (Gネジ)



規格	d	L	L1	L2
No.10 × 1/8 (N)	6.8	65	20	
No.10 × 1/4 (N)	8.7	84	25	
No.10 × 3/8 (N)	11	102	29.5	
No.10 × 1/2 (N)	14.5	106	31.5	

No.03 (袋ナット付竹の子) を2個と No.04 (中間ニップル) を組み合わせた製品です。


#### No.12 ホース継手 (Rネジ)



規格	ネジD	d	d1	L	L1	L2	六角対辺
No.12 × 1/8 (N)	R1/8	6.8	4	33	20	8	10
No.12 × 1/4 (N)	R1/4	8.7	5	42	25	11	14
No.12 × 3/8 (N)	R3/8	11	6	49	30	12	17
No.12 × 1/2 (N)	R1/2	14.5	9.5	59	35	15	22
No.12 × 3/4 (N)	R3/4	20.5	13	71	45	17	28
No.12 × 1/8 × 8.5 (N)	R1/8	8.7	5	33	20	8	10
No.12 × 1/8 × 11 (N)	R1/8	11	5.5	39	25	8	14
No.12 × 1/4 × 7 (N)	R1/4	6.8	4	37	20	11	14
No.12 × 1/4 × 11 (N)	R1/4	11	6	42	25	11	14
No.12 × 1/4 × 12.7 (N)	R1/4	12.7	7.5	47.5	30	11	14
No.12 × 3/8 × 7 (N)	R3/8	6.8	4	39	20	12	17
No.12 × 3/8 × 8.5 (N)	R3/8	8.7	5	44	25	12	17
No.12 × 3/8 × 12.7 (N)	R3/8	12.7	7.5	49	30	12	17
No.12 × 3/8 × 14.5 (N)	R3/8	14.5	9	54	35	12	17
No.12 × 1/2 × 8.5 (N)	R1/2	8.7	5	49	25	15	22
No.12 × 1/2 × 11 (N)	R1/2	11	6	54	30	15	22
No.12 × 1/2 × 12.7 (N)	R1/2	12.7	7.5	54	30	15	22
No.12 × 1/2 × 17.5 (N)	R1/2	17.5	11.5	59	35	15	22
No.12 × 1/2 × 20.5 (N)	R1/2	20.5	13	66	42	15	22
No.12 × 3/4 × 14.5 (N)	R3/4	14.5	9.5	61	35	17	28
※No.12 × 1"	R1"	28	20	74	45	19	36

※No.12 × 1" はメッキ無のみとなっております。

#### No.11 ホース継手 (Gネジ)



規格	ネジD	d	d1	L	L1	L2	六角対辺
No.11 × 1/8 (N)	G1/8	6.8	4	32	20	7	10
No.11 × 1/4 (N)	G1/4	8.7	5	41	25	10	14
No.11 × 3/8 (N)	G3/8	11	6	48	30	11	17
No.11 × 1/2 (N)	G1/2	14.5	9.5	57	35	13	22
No.11 × 3/4 (N)	G3/4	20.5	13	68	45	14	28

#### No.13 蝶ナット

※メッキ付きのみ



規格	ネジD	d	L	L1
No.13 × 1/4	G1/4	9.2	28	11.5