


ノンハロ難燃PPダクト

— KDEPダクトシリーズ —

(社)日本配電制御システム工業会
登録品二種耐熱 耐熱形ダクト
(社)日本配電制御システム工業会
登録品二種耐熱 耐熱形ダクト
RoHS指令適合製品

《環境に優しい》 《装置の軽量化》 《コスト軽減》 《作業効率のUP》



特長

- ◆環境配慮（ハロゲン物質を含まない材料を使用）
- ◆耐油性・耐熱性に優れています
- ◆重量の軽い樹脂を使用しているため装置の軽量化が可能
- ◆従来のエコダクトに比べ経済的です
- ◆側孔 12.5mmと幅広にしています
- ◆各種規制、規格に対応（RoHS 指令・REACH 規制等）
- ◆推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます
(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)

※切断加工は、樹脂切断用のカッターをご使用ください

❗保管方法 梱包から取り出し後は斜めに立て掛け放置すると変形の恐れがありますので平置きで保管してください

使用温度

◆-20°C～100°C

定尺

◆2m

材質

◆ノンハロ難燃ポリプロピレン

カラー

◆アイボリー（マンセル 2.5Y/1）

呼称方法


◆KDEP-(形式)-(長さ)-(側孔) 例「型式88, 長さ2m, 側孔M型」の場合 ⇒ 「**KDEP-88-20-M**」

KDEPダクトバリエーション


型式	断面寸法 (mm)		長さ (mm)	側孔規格	梱包数
	幅 (W)	高さ (H)			
KDEP-34-20	30	40	2000	(Mタイプのみ)	10本
KDEP-44-20	40				10本
KDEP-36-20	30	60			10本
KDEP-46-20	40				10本
KDEP-66-20	60	80			10本
KDEP-38-20	30				10本
KDEP-48-20	40				10本
KDEP-68-20	60				10本
KDEP-88-20	80	100			10本
KDEP-410-20	40				10本
KDEP-610-20	60				10本
KDEP-810-20	80				10本

寸法図

◆断面図



◆底孔規格



KOWA

興和化成株式会社

本社営業部 愛知県名古屋瑞穂区塩入町17番22号
 東京営業所 東京都品川区大崎5-11-1住友生命五反田ビル5F
 大阪営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-2高麗橋ウエストビル5F
 広島営業所 広島市南区京橋町1-23三井生命広島駅前ビル7F
 東郷工場 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂50

TEL:052-821-7710 FAX:052-821-6232
 TEL:03-3779-8691 FAX:03-3779-5442
 TEL:06-6233-9300 FAX:06-6233-9302
 TEL:082-536-0001 FAX:082-536-0002
 TEL:0561-38-3015 FAX:0561-38-3016

※ご質問・ご要望等、各営業所へお気軽にお問い合わせください