

タングレス®・インサート

サイズ M2~M12

タングがないワイヤーインサート。専用工具でインサート作業が**6秒**で完了! (従来39秒/当社比)

折取り・タング探しが不要。

専用工具の使用により、スピーディーに挿入することができます。タングがないので、従来必要だった折取り作業やタング探し、挿入後のゲージの確認が不要です。

方向性がなく、どちらからでも挿入可能。

方向の確認作業がなくなります。また、インサートの抜取りは手動・自動いずれも可能です。インサートと逆方向の爪を持った専用工具で簡単に抜取ることができ、母体はもちろんインサート自身にも傷がつきません。


作業時間39秒が6秒に短縮。

インサート組み立て時間が大幅に短縮されるため、作業コストの削減が可能です。


ISO14001の元に製造され、NAS (米国連邦航空宇宙局) 規格の必要条件を満たしています。



挿入・抜取り用ノッチ



挿入・抜取り用ノッチ



挿入・抜取りノッチ



■タングレス・インサート(メトリック並目)規格表

サイズ	呼び長さ	製品コード	製品名	外径	適用ドリル径	バック内量
M2-0.4	1D	3701	2TNM2-1D	2.50~2.65	2.1	20
	1.5D	3702	2TNM2-1.5D			20
	2D	3703	2TNM2-2D			20
M2.5-0.45	1D	3704	2TNM2.5-1D	3.20~3.40	2.6	20
	1.5D	3705	2TNM2.5-1.5D			20
	2D	3706	2TNM2.5-2D			20
M2.6-0.45	1D	3707	2TNM2.6-1D	3.30~3.55	2.8	20
	1.5D	3708	2TNM2.6-1.5D			20
	2D	3709	2TNM2.6-2D			20
M3-0.5	1D	3710	2TNM3-1D	3.80~4.35	3.1	20
	1.5D	3711	2TNM3-1.5D			20
	2D	3712	2TNM3-2D			20
M4-0.7	1D	3713	2TNM4-1D	5.05~5.60	4.2	20
	1.5D	3714	2TNM4-1.5D			20
	2D	3715	2TNM4-2D			20
M5-0.8	1D	3716	2TNM5-1D	6.20~6.80	5.2	20
	1.5D	3717	2TNM5-1.5D			20
	2D	3718	2TNM5-2D			20
M6-1.0	1D	3719	2TNM6-1D	7.40~7.95	6.3	20
	1.5D	3720	2TNM6-1.5D			20
	2D	3721	2TNM6-2D			20
M8-1.25	1D	3722	2TNM8-1D	9.80~10.35	8.4	20
	1.5D	3723	2TNM8-1.5D			20
	2D	3724	2TNM8-2D			20
M10-1.5	1D	3725	2TNM10-1D	11.95~12.50	10.5	10
	1.5D	3726	2TNM10-1.5D			10
	2D	3727	2TNM10-2D			10
M12-1.75	1D	3728	2TNM12-1D	14.30~15.00	12.5	10
	1.5D	3729	2TNM12-1.5D			10
	2D	3730	2TNM12-2D			10

※挿入工具は別途購入となります

価格/1バック ¥1,500 (税別)
ご注文の最少単位は1袋 (バック) です