


ねじガス栓 鉄製

LPG適合性検査合格品

G98P 検査孔付ねじガス栓

(LIA)IPX5合格

検査孔ゴム管差込み型 片側検圧:下流側




■仕様

サイズ	寸法							ケース 入数
	d	L	H1	H2	F	D	R	
1/2	Rc1/2	60	39.2	19.5	32	56	39	30
3/4	Rc3/4	75	42.8	23.5	36	60.5	43	20

G98D ねじハンドガス栓

(LIA)IPX5合格




■仕様

サイズ	寸法							ケース 入数
	d	L	H1	H2	F	D	R	
1/2	Rc1/2	60	39.2	19.5	32	56	39	30
3/4	Rc3/4	75	42.8	23.5	36	60.5	43	20
1	Rc1	85	46.5	29	41	66.7	48	20

G87 サービスガス栓(無断開栓防止付)


(LIA)IPX5合格



■仕様

サイズ	寸法						ケース 入数
	d	L	l	H1	H2	F	
1/2	Rc1/2	60	60	48.9	22	32	30
3/4	Rc3/4	75	60	42.8	23.5	36	
1	Rc1	85	60	46.5	29	41	20
1 1/4	Rc1 1/4	100	85	55	36	55	10
1 1/2	Rc1 1/2	110	96	61	40.5	65	5
2	Rc2	130	110	71	47	75	

G97 分岐ガス栓



■仕様

サイズ	寸法						ケース 入数
	d	L	H1	H2	F	W	
3/4	Rc3/4	75	57.3	23.5	36	15	30
1	Rc1	85	61.2	29	41	15	20
1 1/4	Rc1 1/4	100	72.7	36	55	23	10
1 1/2	Rc1 1/2	110	79.8	40.5	65	23	6
2	Rc2	130	86.3	47	75	23	4

※防水性能試験についてはP.22を参照してください。