

# 7 特性と外形 6 UL登録品 (UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器)

NF250-SVU  
NF250-HVU  
NV250-SVU  
NV250-HVU




NF250-HVU

形名		NF250-SVU	NF250-HVU	形名		NV250-SVU	NV250-HVU
定格電流 In	A	125 150 175 200 225	250	125 150 175 200 225	A	125 150 175 200 225	250
基準周囲温度40℃							
極数		3	3	3		3	3
相線式						3φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ2W
定格短絡遮断容量 kA	UL 489 CSA C22.2 No.5-02	AC	600Y/347V	—	—	18	18
		480V	35	35	50	50	
		240V	65	65	100	100	
		120V	—	—	—	—	
	JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	8/4	8/4	10/5	10/5
		500V	25/13	25/13	36/18	36/18	
		440V	36/18	36/18	50/25	50/25	
		415V	36/18	36/18	50/25	50/25	
		400V	36/18	36/18	50/25	50/25	
		380V	36/18	36/18	50/25	50/25	
GB 14048.2 (Icu/Ics)	AC	415V	36/18	36/18	50/25	50/25	
	400V	36/18	36/18	50/25	50/25		
	380V	36/18	36/18	50/25	50/25		
	230V	65/33	65/33	100/50	100/50		
標準付属部品 (表面形)		取付ねじM4×0.7×55 (2本) 絶縁バリア (4枚)					
標準価格【表面形本体】円 (税別)		114,400	160,200	177,100	247,900	標準価格【表面形本体】円 (税別)	
						248,700	276,100
						310,900	435,200


注 (1) UL1053では0.1となります。

## 動作特性曲線 (CE・CCCの特性は表記が異なりますのでご照会ください。)




## 漏電引きはずし特性


(CE・CCCの特性は表記が異なりますのでご照会ください。)




## 内部付属装置 (190ページ)



## 温度補正曲線



## 内部接続図



## 外部付属装置

付属の名称		形名	納期	標準価格円 (税別)	参照ページ	付属の名称		形名	納期	標準価格円 (税別)	参照ページ
操作とって	F形	F-2SVUL	◎	6,530	215	端子カバー	大形	TC-L	○	3,270	222
	V形	V-2SVUL	◎	10,000	217			TCL-2SVU3	○	3,930	
	C形	C2SVU	△	(注)81,700	221			TCL-2SVU3L	○		
とってロック装置	HL	HLF-05SVU	△	980	228						
	HL-S	HLS-2SVU	△	5,020							

注. ケーブル長さ (呼び寸法): 1.5mの価格です。