



ヘッドに合ったコレットチャックをお選びください。
Select a suitable collet chuck for your head

アングロンヘッド ANGLON Head

H211

90°アングロンヘッドの標準タイプです。
Standard type ANGLON head with an angle of 90 degrees.
Maximum speed : 15,000 r.p.m.



コレットチャック Collet Chuck



装着コレット Mounted collet chuck
KP-022 (φ3.0)
付属コレット Accessory
KP-021 (φ2.34)

ヘビーデューティアングロンヘッド Heavy Duty ANGLON Head

H221

コレットチャックの握力を強化したアングロンヘッドです。
ANGLON head with reinforced gripping force of the collet chuck.



コレットチャック Collet Chuck



装着コレット Mounted collet chuck
KP-032 (φ3.0)
付属コレット Accessory
KP-036 (φ2.34)

アングロン120ヘッド ANGLON 120 Head

H231

アングル角を120°としたヘッドです。
回転方向は他の機種と逆回転になります。
A head with an angle of 120 degrees.
Maximum speed : 15,000 r.p.m.



コレットチャック Collet Chuck



装着コレット Mounted collet chuck
KP-032 (φ3.0)
付属コレット Accessory
KP-036 (φ2.34)

ラブロンヘッド(振幅可変式) RUBRON Head (Variable amplitude type)

H311


許容回転数/Maximum speed
8,000 r.p.m.
最大振幅/Maximum stroke
1.6mm
使用可能軸径/Matching shaft diameter
φ1.4mm~φ4.7mm





先端が左右に往復運動します。
振幅は振幅目盛で0~1.6mmの範囲で設定できます。
実際のセンチンツール®を取り付けた場合の振幅はP.38を参照してください。
The head tip swings laterally.


コレットチャックは不要です。
Collet chuck is not needed.

◆ コレットチャック適合表 Collet Chuck compatibility table

ヘッド型番 Head Model	内径 (mm) Inside Diameter	φ1.0	φ1.2	φ1.4	φ1.6	φ1.8	φ2.0	φ2.34	φ3.0	φ3.175	
H011 / H021 H041 / H051 H221 / H231	型番 Collet Code	KP-050	KP-051	KP-007	KP-005	KP-052	KP-031	KP-036	KP-032	KP-033	

ヘッド型番 Head Model	内径 (mm) Inside Diameter	φ2.34	φ3.0	φ3.175	
H211	型番 Collet Code	KP-021	KP-022	KP-025	

ヘッド型番 Head Model	内径 (mm) Inside Diameter	φ2.34	φ3.0	φ3.175	φ4.0	φ5.0	φ6.0	φ6.35	
H031	型番 Collet Code	KP-061	KP-062	KP-063	KP-066	KP-067	KP-060	KP-064	

CHECK 

スリーブコレット Sleeve Collet

- コレットチャック (φ3.0) を交換せずにφ2.34軸の工具を使用できます。
- Enabled to use tool with φ2.34 shaft without changing collet chuck φ3.0.

PA2001
▶▶▶ P.446