


特徴 Features

- ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
Excellent in cutting due to a large protrusion of Diamond grits.
- 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
Suitable for rough grinding.



AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付砥石

DB
軸付
ゴム砥石

DE
特殊弾性
砥石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研削
工具

KA
ドリル

MC
カッティング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具


1 Pack
1 Piece

ロングシャフト電着ダイヤモンドバー Long Shaft Diamond Plated Points

Shank ϕ 3.0




10,000 r.p.m
#100




AD2531

6,000 r.p.m
#120




AD2532

6,000 r.p.m
#100




★AD2533

5,000 r.p.m
#100




AD2534

5,000 r.p.m
#100




AD2535

10,000 r.p.m
#140




AD2541




AD2542

6,000 r.p.m



AD2543



AD2544



オーバーハング55mm以内、
また表示してある最高回転数
以下の条件でブレがないこと
を確認のうえ、ご使用ください。

・Consider of Overhanging tools
before use.
・It should be within 55mm.